


Placas Filtrantes



Filtración en profundidad

Dorsan® dispone de una amplia gama de medios filtrantes que darán solución a sus procesos de separación de sólidos-líquidos. En un filtro de profundidad, la superficie disponible para retención de sólidos no es sólo la exterior del elemento filtrante, sino todo el área superficial de los poros por donde fluye el líquido a filtrar.

Las placas filtrantes son utilizados en diversas industrias: Químico-Farmacéutica, Bebidas, Alimentación, Cosmética, etc.

La principal ventaja de los filtros en profundidad es su gran capacidad de retención de contaminantes, como oposición a la filtración en superficie, donde éstos son retenidos por una simple acción mecánica de cribado superficial. Además de los formatos más usuales en filtros prensa 40x40 o 60x60cm, podemos suministrar cualquier formato con o sin taladros.

Características

Amplia variedad de formatos
Excelente relación calidad/precio
Gama de porosidades a escoger

Aplicaciones

Alimentarias y Bebidas
Químico-Farmacéuticas
Cosmética-Perfumería

Condiciones

de KA-05 a KA-5: ΔP 2,5 bar a 20°C
de KA-035 a KA-50: ΔP 3 bar a 20°C

Filtración desbastante	Filtración abrillantante	Filtración esterilizante
KA-05	KA-10	KA-25
KA-01	KA-11	KA-30
KA-1	KA-12	KA-40
KA-3	KA-15	KA-50
KA-5		
KA-035		

DORSAN®

LIVING FILTRATION



Especificaciones de las placas filtrantes

	Gramaje gsm	Espesor mm	Water Value at 100 kPa	Micro Rating µm	Grado de filtración
KA-05	675 - 825	3.85 - 4.35	8218 - 14665	40 - 50	Desbaste
KA-01	700 - 855	3.35 - 3.80	5738 - 10203	25 - 30	Desbaste
KA-295	1080 - 1320	3.95 - 4.45	764 - 1358	25 - 30	Desbaste
KA-1	615 - 755	2.00 - 2.30	2254 - 4006	20 - 25	Desbaste
KA-3	720 - 880	3.10 - 3.50	5271 - 9374	7 - 11	Desbaste
KA-035	945 - 1155	3.55 - 4.00	1119 - 1989	4 - 7	Desbaste
KA-5	800 - 900	2.10 - 2.30	326 - 489	3.5 - 5.0	Desbaste
KA-10	1030 - 1270	3.50 - 4.00	485 - 885	2.5 - 3.5	Clarificación
KA-11	1110 - 1360	3.50 - 4.00	240 - 505	2.0 - 3.0	Clarificación
KA-12	1200 - 1400	3.40 - 3.80	110 - 150	1.0 - 2.25	Clarificación
KA-15	1192 - 1455	3.30 - 3.70	81 - 143	0.80 - 1.00	Clarificación Fina
KA-25	1300 - 1500	3.70 - 3.90	69 - 81	0.69 - 0.81	Estéril
KA-30	1400 - 1600	3.50 - 4.00	50 - 65	0.40 - 0.60	Estéril
KA-40	1350 - 1550	3.70 - 3.90	43 - 52	0.25 - 0.45	Súper Estéril
KA-50	1500 - 1700	3.90 - 4.10	10 - 16	0.04 - 0.20	Súper Estéril

- **Fibras de celulosa**
- **Diatomeas naturales**
- **Perlitas**
- **Carboximetilcelulosa (<1,5%)**
- **Poliamidoamina**
(agente resistencia en húmedo <1,5%)

Esta lista es de uso interno y puede servir a nuestros clientes como un guía de orientación para escoger nuestras placas más correctamente. Para crearla hemos tenido en cuenta los parámetros de características físicas, la filtración y la retención.

Los distintos análisis se realizan de acuerdo con los métodos descritos en "Arbeitskreis Technik/Analytik i.d. Europäischen Fachvereinigung Tiefenfiltration e. V.", así como, con nuestros procedimientos internos.

Estas placas filtrantes cumplen con la Recomendación XXXVI/1 de la BgVV alemana sobre papeles y cartones destinados a usos alimentarios y están de acuerdo con el Reglamento (CE) # 1935/2004 de 27 de Octubre de 2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Todos los productos son elaborados conforme a los requisitos recogidos en las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.

Las características técnicas indicadas pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.